

2000 K

LEDDriving W5W – Premium | LED – Binnenverlichting



Productvoordelen

- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Schok- en vibratiebestendig

Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	1.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische data

Kleurtemperatuur	2000 K
------------------	--------

Afmetingen

Lengte	26.8 mm
Diameter	10.0 mm
Product gewicht	1.90 g

Aanvullende product data

Lampvoet	W2.1x9.5d
----------	-----------

Certificaten & normen

ECE Categorie	-
---------------	---

Land-specifieke indelingen

Bestelcode	2855YE-02B 1W12
------------	-----------------

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321875600	2000 K	Blister 2	13 mm x 95 mm x 135 mm	0.17 dm ³	15.80 g
4008321875617	2000 K	Verzenddoos 10	146 mm x 104 mm x 71 mm	1.08 dm ³	109.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via

▶ www.osram.nl/am-guarantie

Wettelijke informatie

Niet conform ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
