

Ausgleichsleitung K

Câble de compensation K

Compensating cable K

Artikelnummer Numéro d'article Item number	9.103A.110.02X150		Anzahl Paare Nombre de pair Number of pairs	1
Norm Norme Standard	DIN EN 60584		Typ / Klasse Type / classe Type / class	KCA
Farbcode Code de couleur Color code	grün vert green	+ Weiss Blanc white	Leitungswiderstand Résistance de conducteur Resistance of the conductor	0,684 Ω / m (20 °C)
Temperaturbereich Gamme de température Temperature range	-20 °C...+70 °C		Gewicht Poids Weight	59,1 g / m



RoHS
Compliant

Pos.	Umschreibung	Description	Description	Querschnitt Section Cross-Section	Konstruktion Construction Construction	Abmessung Dimension Dimension	Material Matériel Material	Bemerkungen Remarques Remarks
1	Ausgleichs-Leiter	Cordon de compensation	Compensating conductor	1,50 mm ²	18 x $\varnothing$ 0,32 mm	$\varnothing$ 1,38 mm	Fe-CuNi	
2	Isolation	Isolation	Insulation			$\varnothing$ 2,70 mm	PVC	
3	Aussenmantel	Gaine extérieur	Outer sheath			4,30 x 7,00 mm	PVC	grün vert green
4								
5								
6								

