

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	Verbatim GmbH			
	A szállító címe	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Modellazonosító	32238 Verbatim PMT-15-4K			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	A			
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	16,0			W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében	A			
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén	16,0			W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	1,1			W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	1,1			W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	Nem alkalmazandó			W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor			
11.	Képarány	16	:	9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840	x	2 160	pixels
13.	Képátló	39,5			cm
14.	Képátló	15			hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	250,0			dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem			
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60			Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	5			Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	5			Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	5			Évek száma

	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	2	Évek száma
24.	A tápegység típusa	Külső	
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)		
	<i>i</i>	USB	
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség	240 V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség	5,0 V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség	- V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)	- A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia	- Hz

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 29/02/2024



EPREL-nyilvántartási szám: 1922252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922252>

Szállító: Verbatim GmbH (Gyártó)

Weboldal: <https://www.verbatim.de/>

Ügyfélszolgálat:

Név: Support

Weboldal: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefonszám: 00 800 3883 2222

Cím:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Németország