

MERKMALE

- Bestehend aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl und chemisch geschwärzt Oberfläche
- Das hochwertige Material bietet eine lange Lebensdauer und Service
- Die Schlüssel sind präzise geformt, um eine Exact Dimensionstoleranz zu erreichen, um eine präzise Passform zu gewährleisten
- Das Drehmoment, die Stärke und die Gesamtlänge entsprechen den DIN 911-Normen
- Hohe Drehmomentgriffe sorgen für festen Halt und einfache Handhabung Drehen

10-teiliger Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro, L-förmig, 1/16- Zoll-Kugelkopf

RS Best.-Nr. 537-782



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Innensechskantschlüsselsatz mit Kugelkopf von RS Pro ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Die L-förmigen Schlüssel werden in einem praktischen Kunststoffholster geliefert und sind ordentlich organisiert und für jede Aufgabe geeignet. Die Schlüssel sind lange Arm und ideal für tief eingestellte Schrauben.

Allgemeine

Zöllig oder metrisch	Zöllig
Anzahl der Teile	10
Form	L
Sechskantschlüsselart	Sechskant
Material	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Geschwärzt
Höhensicher	Nein
Inhalt	10pc. Metrischer L-förmiger Innensechskantschlüssel mit Arm
Anwendungen	Sie sind ideal, wenn Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung

Elektrische

Nicht parkend	Nein
----------------------	------

Mechanische

Arm kurz oder	Lang
----------------------	------

Abmessungen

Sechskantschlüsselgröße	
Metrisch	Zöllig
6.35mm	1/4in
1.58mm	1/16in
2.5mm	1/8in
4.76mm	3/16in
2.38mm	3/32in
9.52mm	3/8in
7.93mm	5/16in
3.96mm	5/32in
1.98mm	5/64in
5.56mm	7/32in

Zulassungen

VDE-/1000-V-Zulassung	Nein
-----------------------	------

