

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200

Product ID: SV211HDUA



Mit dem 2-Port HDMI® Kabel-KVM-Switch mit Audio und Fernumschaltung SV211HDUA können Sie zwei HDMI-, USB-fähige PCs mit einem einzigen aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten bestehenden Set steuern.

Für einen ordentlichen Schreibtisch ohne Platzverlust ist dieser kompakte HDMI USB KVM mit integrierten Kabeln ausgestattet, die direkt an das System angeschlossen werden und minimalen Platz beanspruchen. Der Switch verfügt über eine Drucktaste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einer leicht zugänglichen Stelle platziert werden kann, sowie Tastatur-Hotkeys und Software für PC oder Mac zum Umschalten zwischen Systemen. Um den Bedarf für sperrige externe Stromadapter und Wandsteckdosen zu vermeiden, wird der HDMI KVM-Switch über USB mit Strom versorgt.

Dieser KVM mit HDMI-Videofunktion bietet Unterstützung für 1080p HD-Auflösungen (bis zu 1920x1200) für große HDMI-Displays bei Anwendungen, für die eine hochwertige Grafikausgabe erforderlich ist.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der für zwei Monitore, Tastaturen und Mäuse benötigte Schreibtischplatz eingespart wird.
- Perfekt für die gemeinsame Nutzung von Computern und angeschlossenen Peripheriegeräten daheim oder im Heimbüro
- Höhere Produktivität im Büro durch duale Systemsteuerung von Einzelplatz-Workstations.

Features

- Unterstützt HD-Auflösungen (1080p - 1920x1200)
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
- Platzsparendes Design, minimaler Platzbedarf
- Integrierte KVM-Kabel und Remote-Switch
- Wechselsoftware unterstützt PC- und Mac®-Plattformen
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Unabhängiges Audio/Mikrofon-Switching für ununterbrochenes Audio
- Analog (3,5 mm) und HDMI-Audio wird unterstützt
- Unterstützt Hot-Plugging
- Remote-Switch an 1,5 m langem Kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Nein
	Industrienormen	HDCP
	KVM-Ports	2
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	HDMI
	Reihenschaltung	Nein
Leistung	Audiospezifikationen	Unterstützung für 3,5 mm und HDMI-Audio
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und Software
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - HDMI (19-polig) Stecker
		1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Stecker
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig) Buchse
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 10.6 to 10.9
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich nur auf die KVM-Software - der KVM selbst kann ohne Software auf jeder Plattform verwendet werden
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - PC-Auswahlanzeige
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)

Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	33.5 in [850 mm]
	Produktbreite	2.6 in [66 mm]
	Produktgewicht	12.4 oz [350 g]
	Produkthöhe	0.9 in [23 mm]
	Produktlänge	3.5 in [88 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	16.4 oz [464 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch
		1 - Software-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.