



Datenblatt

Feilengriff, RS Pro

DE



Produktmerkmale:

• Handfeilen, RS Pro

– Für den Einsatz mit Handfeilen, Sägen und Raspeln

– Material: PP und TPE

WELCHER GRIFF FÜR WELCHE FEILE?	6"	7"	8"	10"	12"
	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Werkstattfeilen					
Handfeile J55, Konische flache Feilen J55F	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Halbrundfeile J56	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Rundfeile J57	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Vierkantfeile J58	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Dreikantfeile J59	1611503	-	1611503	1611505	1611505
Schärfleisten					
Mühlsäge-Schärfleile J64	1611502	-	1611504	1611504	1611504
Konische Schärfleile J65	1611505	1611505	1611505	-	-
Raspeln					
Tischlerraspel J67	-	-	1611504	1611504	-
Halbrundraspel J68	-	-	1611504	1611504	1611504
Rundraspel J70	-	-	1611503	1611505	1611505
4 SOFTGRIP-GRIFFE, PASSEND FÜR JEDE FEILE					
Beschreibung	Best.-Nr.		MPN		
Softgrip-Feilengriff, 95 mm	1611502		J71-03RS		
Softgrip-Feilengriff, 95 mm	1611503		J71-04RS		
Softgrip-Feilengriff, 103 mm	1611504		J71-05RS		
Softgrip-Feilengriff, 103 mm	1611505		J71-06RS		

RS-CODE-NR.	CODE-NR.	L mm	A mm	B mm	ØD mm	gr
1611502	J71-03RS	95	15	4	-	29
1611503	J71-04RS	95	-	-	8	30
1611504	J71-05RS	103	24	6	-	51
1611505	J71-06RS	103	-	-	10	53