SIEMENS

数据页 **6ES7922-4BF00-0UD0**



S7-400 FRONT CONN. W.SINGLE COR. 5.0M UL

SIMATIC S7-400 的前连接器 48 极(6ES7492-1AL00-0AA0) 带 46 根 AWG 20 单芯线， 单芯线 UL / CSA AWM 型 1007/1569 FT2 TR64 螺旋型 包装单位=1 件 L = 5.0 m

目标系统	SIMATIC S7-400
应用适宜性	数字 I/O 模块
产品类型名称	软连接
产品名称	带有单芯电缆的前连接器
产品特点、功能、组件 / 概述 / 标题	
插头型号	6ES7492-1CL00-0AA0
导线长度	5 m
导线的规格	多标准绞合线
材料 / 连接导线的电缆护套	PVC
颜色 / 电缆护套的	蓝色
RAL颜色编码	RAL 5010
外径 / 电缆护套的	2.2 mm; 复合绳索的
导线截面 / 额定值	0.5 mm²
标识 / 芯线的	白色的适配器触点中编号化的 3 至 48 = 芯线编号
连接端子类型	螺钉型接线端子
通道数量	46
极数	48; 前连接器的
运行数据 / 标题	
工作电压 / DC 时	
● 额定值	24 V
● 最大值	30 V
持续电流 / 所有芯线负载相同时 / DC 时 / 许可最大值	1 A
环境温度	
● 存放期间	-30 ... +70 °C
● 运行期间	0 ... 60 °C
资格证明 / cULus 许可	否
联合作用的适宜性	
● PLC 输入卡	是
● PLC 输出卡	是
应用适宜性	
● 数字信号传输	是
● 模拟信号传输	否
电气连接规格	
● 现场侧	其它

保留变更权利
© Copyright Siemens

● 外壳上	螺栓型端子
参考标示 / 符合 IEC 81346-2:2009	WG
净重	2.25 kg

保留变更权利
© Copyright Siemens