AS 30 MAC
ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA

- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe M (MAK-factor > 0.1 mg/m^3) ideale per polveri da legno
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema di pulizia del filtro automatico
- Monitoraggio flusso dell'aria, con LED e segnale acustico di avvertimento
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico con diametro da ø21 mm a ø38 mm
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili
- Dimensioni (L x P x H) (mm) : 565 x 385 x 565





Potenza (W)	1,200
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Diametro tubo (mm)	38
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	14.5
Codice prodotto	4933459415