



PRODUCT-DETAILS

SRX-SRN12830X

SRX Enclosure



概要信息	
产品型号	SRX-SRN12830X
产品ID	SRN12830X
欧洲商品编号(EAN)	8015646774927
目录说明	SRX Enclosure
详细描述	Enclosure blind door plate stainless steel 1200x800x300

技术参数	
适用产品系列	SRX
Number of Flange Openings	2
行数	6
盖板类型	Door
外壳防护等级	4X 级
安装类型	Surface mounting
柜门类型	Single
表面处理	Untreated
结构材质	Stainless steel

柜门表面处理	Opaque
壳体材料	Stainless steel
颜色	Grey

Material Compliance

RoHS信息	9AKK108468A2383
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS日期	20221015
REACH Declaration	9AKK108469A7731
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

环境条件

防护等级	IP66
防护等级	Grounded (Class I)
环境信息	1STM6041230001

尺寸

宽度(模块化垫片数)	36
产品净宽	800 mm
产品净高	1200 mm
产品净深	300 mm
产品净重	56.3 kg
内深 (t ₂)	232 mm
Thickness	Cabinet Plate 1.2 mm Door Plate 1.2 mm

订货信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装 总重	56.8 kg

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	9AKK108468A2383
------------	-----------------

Installation

说明书和手册	1STM6041230001
--------	----------------

Popular Downloads

数据手册，技术资料	1STC804021D0201
-----------	-----------------

分类	
ETIM 8	EC000058 - Empty cabinet
ETIM 9	EC000058 - Empty cabinet
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
e级	V11.0 : 27142408

分类
低压产品及系统 → 箱壳类产品 → IP40嵌入式用户配电箱 → Metal Enclosures → SRX

