

同轴电缆

特点

- 卷长度为 50m
- 坚固的黑色 pvc 护套
- 阻抗为 50 欧姆
- 直径 2.6mm
- 镀锡铜编织层
- 铜包钢导线

**RS Pro 接线端接到末端接
RG174A 的 ax4/u 同轴电缆、
50 Ω 2.6mm 外径 500m**

RS 号： 813-3473



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

同轴电缆

商品描述属性

RS Pro 高质量、未端接至未端接的同轴电缆。该柔性电缆由工业标准组件构成，经过精心设计，以便用户可以在两端连接连接点。

同轴电缆设计用于长距离传输信号，并且易于安装。

一般规格

同轴类型	RG174A/U
连接器 a	无终端接头
接头 b	无终端接头
端接/未端接	无终端接头
护套颜色	黑色
应用	将无线电发射器和接收器与其天线连接、计算机网络（internet）连接、将卫星信号馈送至电视

电气规格

电容	101pF/m
特性阻抗	50 Ω
速度传播 (%)	66%

衰减 (@ 20. °c)

频率 (mhz)	衰减 (db/100m)
1000	89.9

同轴电缆

机械规格

长度	500m
外径	2.6mm
导线绞合类型	绞合
绞线数	7
绞线尺寸	0.16mm
芯线束	7/0.16mm
电缆形状	同轴

项目	材料
内部导体	铜包钢
电介质	实心 pe
护套 / 护套	pvc

操作环境规格

工作温度范围:	最高 +80°C
最高工作温度	+80°C

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------