

# プラスチックチューブ PUN-H-6X1-TBL

部品番号: 8048681

★ Core product range

食品アプリケーションへの使用が認可されています(加水分解が生じない)。  
この製品には継手 QS, NPQP, NPQM, CRQ, CKシリーズが適しています。

FESTO



## データシート

特長	値
外径	6 mm
流量を損なわない曲げ半径	26 mm
内径	4 mm
最小曲半径	10 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
周囲温度	-35 ... 60 ° C
長さXm時の質量	0.0183 kg/m
接続ポート径	適用チューブ外径6mm 内径4mmバーブニップル用(ナット付)
色	半透明, 青
ショア硬度	D 52 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
Material tubing	TPE-U(PU)