

特点

- 可通过微型 usb 电缆充电
- 紧凑型设计、特别适用于在狭窄空间中工作
- 超强磁性底座
- 旋转尼龙挂钩、使您可以免提工作
- 精密激光笔

RS Pro 袖珍手电筒 - 可充电 400 lm

RS 号: 186-4626



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此处推出 RS Pro 紧凑型 led 袖珍型检验手电筒、这是一款轻便 Durable 手电筒、特别适用于在各种环境中精密照明黑暗空间。该多用途灯具有两种亮度设置、包括泛光灯（低）和泛光灯（高）、可满足多种应用。此紧凑型检验灯封装在 Durable abs 中 外壳、带 pc 透镜

一般规格

手电筒类型	检验手电筒
灯类型	LED
亮度	300lm
范围	10m
射束类型	洪水
切换模式	泛光灯低，高泛光灯
浅色	白色
led 数量	1; 2; 3
颜色	黑色
外壳材料	铝
防腐蚀	否
防摔	1m
区域	区域 0 ; 区域 2/22 ; 区域 22
危险区域	否
应用	汽车维护、医疗保健、家庭 diy 和野营

模式规格

参数	泛光灯高模式	泛光灯低模式
光输出	400lm	150lm
运行时间	3hours	9hours30min
光束距离	140m	100m

电气规格

可充电	是的
插头类型	1M 微型 usb 电缆
电池	可充电高质量 3.7v 毫 安锂聚合物电池
充电时间	大约 2hours
led 充电指示灯	红色充电、绿色充满电
电池指示灯	否
开关类型	双开关

机械规格

长度	130mm
宽度	28.7mm
深度	66mm
头直径	70mm
重量 (含电池)	190g

保护类别

ip 等级	IP54
-------	------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
符合标准	en 60079-0 ; iec 60079-0 : 第五版; 指令 2014/34/eu
危险区域认证	atex ; iecex

