

SAJ405XHL0N30SNCUPQ ✓ 生産可能

Alcoswitch | Alcoswitch SAJ Series


型番: 2351460-2

Snap Action Switches, Single Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), Lever Actuator Style, .5 A, 30 VDC, Alcoswitch SAJ Series

[TE.comを見る>](#)



リレー / コンタクタ / スイッチ > スイッチ > スナップアクションスイッチ



構成 (Pole-Throw): **単極 - 単投**

アクチュエータのスタイル: **レバー**

スナップアクションスイッチ端子の定格電流: **.5 A**

スナップアクションスイッチの定格電圧: **30 VDC**

操作力: **50 g [1.8 oz]**

特徴

製品のタイプの特徴

製品タイプ	スイッチ
スイッチのタイプ	スナップアクション
アクチュエータのスタイル	レバー
スイッチコネクタのタイプ	プリント基板
スイッチのスタイル	ミニチュア

構成の特徴

動作位置	6.7 mm
構成 (Pole-Throw)	単極 - 単投

電気的特性

スナップアクションスイッチの定格電圧	30 VDC
--------------------	--------

ボディの特徴

応差の動き	.7 mm
戻り力	3 g

端子の特徴

端子のベース材質	銀合金
スナップ アクションスイッチ端子の定格電流	.5 A

結線の特徴

結線のタイプ	プリント基板
--------	--------

機械的アタッチメント

スナップ アクションスイッチの取り付け角度	垂直
-----------------------	----

寸法

予備移動量	1.8 mm
-------	--------

動作/用途

操作力	50 g[1.8 oz]
-----	--------------

その他

オーバートラベル	.3 mm
----------	-------

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2023年1月(233) 候補リストの表記: 2023年1月(233) REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量	低ハロゲンの場合は Br, Cl, F, I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又 BFR/CFR/PVC が無いこと
---------	---

はんだ処理能力	半田工程について未確認
---------	-------------

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントには CEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイド」URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 2351460-1
MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC SC
UnPtch



TE製品番号: 2351460-3
MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC NO
UnPtch

関連シリーズ | Alcoswitch SAJ Series



スナップ アクション スイッチ(55)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:2176051-8
RLP73N 1J R10 1% 1K RL



TE製品番号:284506-2
2 POS TERMI-BLOK PLUG STACK 3,
ORA



TE製品番号:3-640599-9
09P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE製品番号:34137
SPLICE,SOLIS PARA BRZD 16-14



TE製品番号:5-1393224-8
RY212024



TE製品番号:4-640426-3
13P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE製品番号:D00409-000
RNF-100-MINI-SPL-3/64-BK

書類

製品図面

[MINSA SW HLV 0.30N 0.5A AC NC UnPtch](#)

英語

CAD ファイル

カスタマービューモデル[ENG_CVM_CVM_2351460-2_A1.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル[ENG_CVM_CVM_2351460-2_A1.3d_stp.zip](#)

英語

カスタマービューモデル[ENG_CVM_CVM_2351460-2_A1.2d_dxf.zip](#)

英語

3D モデル

3D

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したこととなります。**データシート/カタログページ**[SAJ4 Series Snap Action Switches Data Sheet](#)

英語