

技术数据

其他数据

额定输入功率	750 W
空载转速	7,000 – 33,000 rpm
主轴环直径	43 mm
重量	1.8 kg
最大打磨工具直径	25 毫米
功率输出	400 W
最大夹头直径	6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
锁紧螺母扳手尺寸	17 mm
抛光心轴扳手尺寸	15 mm
最大抛光工具直径	50 毫米
开关	保护开关
提供的夹头直径	6 mm

总振动值 (表面磨机 (使用直径25 mm的打磨工具粗磨))

振动排放值ah	6.6 m/s ²
不确定性系数K	1.5 m/s ²

总振动值 (表面磨机 (使用直径50 mm的打磨工具粗磨))

振动排放值ah

13.4 m/s²

不确定性系数K

1.5 m/s²

噪音/振动信息

声压级

80 dB (A)

声功率级

91 dB (A)

不确定性系数 K

3 dB

表面磨机 (使用直径25 mm的打磨工具粗磨)

振动排放值ah

6.6 m/s²

不确定性系数K

1.5 m/s²

表面磨机 (使用直径50 mm的打磨工具粗磨)

振动排放值ah

13.4 m/s²

不确定性系数K

1.5 m/s²