

MERKMALE

- Schwarzer RJ11 (6-polig)
- 2 Anschlüsse
Buchse auf Buchse
- Ungeschirmte UTP-Kupplung
- PBT-Material für Durable Design
- Phosphorbronzekontakte mit vergoldeter Nickelbeschichtung
- Abmessungen:
20,55 x 14,48 x 26,98 mm

RS Pro RJ11-Kupplung, 2 Anschlüsse, ungeschirmt

RS Best.-Nr. 186-3133



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Mit diesem RJ11-Modular-Koppler von RS Pro können RJ11-Stecker und Kabelkomponenten direkt durch ein Patchfeld oder leere Blenden miteinander verbunden werden. Diese ungeschirmte modulare Inline-Kupplung hat eine Durable Bauweise und kann leicht in vorgeschchnittene Platten eingepreswerden. Dies ist ideal für alle, die ein benutzerdefiniertes Netzwerk benötigen Architekturlösung .

Allgemeine Spezifikationen

Typ	Koppler
Schnittstellentyp	RJ11
Anzahl der Anschlüsse	2
Abschirmungstyp	Ungeschirmt
Verdrahtungskonfiguration	Gerade Durchsteckmontage
Farbe	Schwarz
Kontaktbeschichtung	Vergoldung über Nickel
Gehäusematerial	Entflammbarkeitsklasse UL 94V-0 aus thermoplastischem Kunststoff
Kontaktwerkstoff	0,35 mm Dicke Phosphorbronze
Anwendung	RJ11-Steckverbinder werden häufig mit Festnetztelefonen und älteren Modemverbindungen verwendet. Als solches kann dieser modulare Steckverbinder verwendet werden, um die Kommunikationsnetzwerkarchitektur zu organisieren oder einfach als Kabelerweiterungslösung zu dienen.

Mechanische Spezifikationen

Länge	20.55mm
Breite	14.48mm
Tiefe	26.96mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	UL 94V-0/ 2011/65/EU und 2015/863
----------------------------	-----------------------------------

