

MERKMALE

- **Stahlketten mit geschweißten Gliedern**
- **Verzinkte Oberfläche**
- **Erhältlich in verschiedenen Verbindungsgrößen**
- **Ketten werden in 10m-Längen geliefert**

Verzinkte Stahlkette von RS Pro

RS Best.-Nr. 752-442



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese Stahl-Tintenkette von RS Pro besteht aus geschweißtem Stahl und ist für Aufhängungsanwendungen geeignet. Mit einer verzinkten Oberfläche für einen gewissen Korrosionsschutz können die Ketten für Lager- und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.

[752-408](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 14-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 2,5 mm Durchmesser

[752-414](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer 24-l-x-Ausführung Verbindungsgröße mit 2,5 mm Durchmesser

[752-420](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 16-l-x-Anschluss Verbindungsgröße mit 3 mm Durchmesser

[752-436](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 21-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 3 mm Durchmesser

[752-442](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 26-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 3 mm Durchmesser

[752-458](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 19-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 4 mm Durchmesser

[752-464](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 32-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 4 mm Durchmesser

[752-470](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 21-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 5 mm Durchmesser

[752-486](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 35-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 5 mm Durchmesser

[752-492](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einer 25-l-x-Ausführung Verbindungsgröße: 6,5 mm Durchmesser

[752-509](#) Ist eine 10-m-Stahl-Gliederkette mit einem 42-l-x-Anschluss Verbindungsgröße: 6 mm Durchmesser

[660-6828](#) Ist eine 10 m lange Stahl-Gliederkette mit 28 l x Verbindungsgröße: 7 mm Durchmesser

Allgemeine

Kettentyp	Verbindung
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Verbindungstyp	Lang
Anwendung	Schiffe, in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, Hebezwecke, Aufhängungszwecke, Gates oder Gasflaschen in leichten bis mittleren Anwendungen.

Mechanische

Länge	10m
Verbindungsdurchmesser	3mm
Verbindungslänge	26mm
Verbindungsbreite	5.4mm
Hublast	45kg

Zulassungen

Normen erfüllt	DIN 5685
----------------	----------

