



EHMANN

Universal Aluminium Steckdosenleiste 12-fach

Art-Nr.: 0600x00122031 (1,5 m Zul.) | 0600x00122033 (3 m Zul.) | 0600x00122035 (5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit





Universal Aluminium Steckdosenleiste 12-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0600x00122031 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0600x00122033 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0600x00122035 (5 m Zul.)		EAN 4012096000549 VPE 10 EAN 4012096006176 VPE 10 EAN 4012096005933 VPE 7
		842 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 836 mm Befestigungsmaß