











### Per MLR 80, WSP 80, MPR 80

Modello	Descrizione	Larghezza A	Lunghezza B	Codice	per lega saldante ad alto punto di fusione	
LT L		Cacciavite	2,0 mm	1,0 mm	5 44 414 99	
LT M		Cacciavite	3,2 mm	1,2 mm	5 44 415 99	
LT 1L		Punta rotonda	0,2 mm		5 44 423 99	
LT 1LX		Cacciavite curva	0,2 mm		5 44 424 99	
LT 1X		Cacciavite curva	2,0 mm		5 44 425 99	
LT 1SLX		Cacciavite curva	2,0 mm		5 44 426 99	
LT AX		Cacciavite curva	1,6 mm		5 44 427 99	
LT 4X		Cacciavite curva	1,2 mm		5 44 428 99	
LT		per dissaldanti	10,5 mm	0,6 mm	5 44 429 99	
LT Adapter		per punta SMD	13,5 mm		5 44 417 99	