TAR 641895

- **Référence : TAR 641895**
- **Définition : Riveteuse hydro-pneumatique**
- **Rivets : 2,4 – 6,4 mm**
- **Diamètre maxi alu/acier : 6,4 mm**
- **Diamètre maxi inox : 5,6 mm**
- **Course de frappe : 19 mm**
- **Traction : 1894 kg**
- **Consommation air : 148 l/min. (à vide)**
- **Filetage entrée : 1/4" BSPF**
- **Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8'')**
- **Pression service maxi : 6,3 bar**
- **Niveau sonore : 63 dBa**
- **Vibrations : < 2 m/s2**
- **Longueur : 273 mm**
- **Poids : 2,14 kg**
- **Poignée : Gainage caoutchouc**
- **Sécurité : Collecte des tiges expulsées**
- **Entrée d'air : raccord articulé**



Applications

PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France
Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu
Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis