

Dunlop Pricemastor (380VP)

Botte imperméable économique



Général

Segment	Agriculture
Tige botte - Matière	PVC
Semelle - Matière	PVC
Tige botte - Couleur	Vert
Couleur Semelle	Noir
Doublure	Doublure blanche
Type de semelle	Aucun

Certification

Norme de sécurité - Europe	CE
----------------------------	----

Protection et confort

Semelle résistante aux huiles	Non
Code "Résistant aux produits chimiques"	1
Absorption de l'énergie	Non
Résistant aux hydrocarbures	Non

Pointures

Pointures UE	35-48
Pointures UK	03-13
Pointures US	02-15

Logistique

Pays d'origine	Portugal
Code Intrastat	64019290

SKU	Taille UE	Taille US	Taille UK	GTIN	Nombre de paires par carton/boîte	Longueur de paquet externe (mm)	Largeur de paquet externe (mm)	Hauteur du paquet extérieur (mm)	Paires/Palette	Hauteur de la palette (mm)
380VP.35	35	02		8713197318682	8	385	385	355	240	1919
380VP.36	36	03	03	8713197318699	8	385	385	355	240	1919
380VP.37	37	04	04	8713197318705	8	385	385	355	240	1919
380VP.38	38	05	05	8713197318712	8	385	385	390	192	1704
380VP.39	39	06	06	8713197318729	8	385	385	390	192	1704
380VP.40	40	07		8713197318736	8	385	385	390	192	1704
380VP.41	41	08	07	8713197318743	8	385	385	390	192	1704
380VP.42	42	09	08	8713197318750	8	385	385	390	192	1704
380VP.43	43	10	09	8713197318767	8	385	385	390	192	1704
380VP.44	44	11	10	8713197318774	8	385	385	425	192	1844
380VP.45	45	12		8713197318781	8	385	385	425	192	1844
380VP.46	46	13	11	8713197318798	8	385	385	425	192	1844
380VP.47	47	14	12	8713197318804	8	385	385	590	144	1914
380VP.48	48	15	13	8713197359487	8	385	385	590	144	1914

Date de création: septembre 25, 2025