

R.GRP - Douilles 1/4 6 pans OGV® Grip

Description

- Aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés
- Permet le desserrage d'écrous arrondis jusqu'à 80%
- Améliore grandement la prise sur l'écrou tout en le protégeant et délivre un couple très supérieur à une douille classique
- Repousse le point de ripage : sécurité augmentée, usure de l'écrou diminuée
- Evite d'abîmer davantage l'écrou arrondi et permet sa réutilisation temporaire en cas d'extrême nécessité
- Technologie brevetée
- Finition : chromée brillante

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Références disponibles

R.5.5GRP	[R.5.5GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 5,5 mm
R.6GRP	[R.6GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 6 mm
R.7GRP	[R.7GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 7 mm
R.8GRP	[R.8GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 8 mm
R.9GRP	[R.9GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 9 mm
R.10GRP	[R.10GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 10 mm
R.11GRP	[R.11GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 11 mm
R.12GRP	[R.12GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 12 mm
R.13GRP	[R.13GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 13 mm
R.14GRP	[R.14GRP] Douille 1/4, 6 pans OGV® Grip, 14 mm