




KR DIN 35-12

Rörkabelsko KR DIN, 35mm², M12



Produkttegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Isolerad	Nej
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Nej
Kategori ledare	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)

Mått & Dimensioner:

HS	13 mm
ID	8.2 mm
OD	12.5 mm
T	3.3 mm
P1	15 mm
P2	13.5 mm
L	58 mm
N	20 mm

W	21 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	12 .
Nominell area	35 mm ²

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	RÖRKABELSKO KRDIN
Alternativt Artikelnummer	KRDIN35-12

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
MOQ	100 .
Streckkod	733117641275
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	KRDIN 35-12
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.