

Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

	Parametro	Parametro o valore e precisione			Unità
1.	Nome o marchio del fornitore.	Verbatim GmbH			
	Indirizzo del fornitore.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identificativo del modello	32238 Verbatim PMT-15-4K			
3.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)	A			
4.	Potenza assorbita in modo acceso in SDR	16,0			W
5.	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)	A			
6.	Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente	16,0			W
7.	Potenza assorbita in modo spento, se applicabile	1,1			W
8.	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile	1,1			W
9.	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile	n.a.			W
10.	Tipo di display elettronico	Monitor			
11.	Rapporto dimensioni	16	:	9	
12.	Risoluzione dello schermo	3 840	x	2 160	pixels
13.	Diagonale dello schermo	39,5			cm
14.	Diagonale dello schermo	15			pollici
15.	Superficie visibile dello schermo	250,0			dm²
16.	Tecnologia del pannello	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	No			
18.	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	No			
19.	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	No			
20.	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)	60			Hz
21.	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)	5			Anni
22.	Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)	5			Anni
23.	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto	5			Anni
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore	2			Anni
24.	Tipo di alimentatore	Esterno			
25.	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)				

	<i>i</i>	USB		
	<i>ii</i>	Tensione d'ingresso	240	V
	<i>iii</i>	Tensione di uscita	5,0	V
26.	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Tensione di uscita necessaria	-	V
	<i>iii</i>	Intensità di corrente necessaria (minima)	-	A
	<i>iv</i>	Frequenza di corrente necessaria	-	Hz

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 29/02/2024



Numero di registrazione EPREL: 1922252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922252>

Fornitore: Verbatim GmbH (Fabbricante)

Sito web: <https://www.verbatim.de/>

Servizio di assistenza alla clientela:

Nome: Support

Sito web: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefono: 00 800 3883 2222

Indirizzo:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Germania