

## 5,25 Zoll SATA Aluminium Wechselrahmen - Mobiles Speicher Rack für 3,5" Festplatten

Product ID: DRW115SATBK



Diese hochwertige, abnehmbare Wechselrahmenschublade für SATA-Festplatten ist eine professionelle SATA-Hot-Swap-Lösung, mit der Sie schnell Serial ATA-Festplatten in einen Computer ein- und ausbauen können ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen.

Montieren Sie einfach den (mitgelieferten) Laufwerksschacht in einen freien 5,25-Zoll-Einbauschacht für Laufwerke des Host-Computers, und legen Sie eine 3,5-Zoll-SATA HDD in den (entnehmbaren) Caddy ein. Das Anschließen der SATA-Festplatte an den Computer ist einfach indem Sie nur den Caddy in den Laufwerksschacht einschieben. Der Caddy kann auch gesperrt werden, um unbefugtes Entfernen des SATA-Laufwerks zu verhindern.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Als praktische, zeitsparende Hot-Swap-Lösung beinhaltet die Laufwerk-Schublade auch das Swap Manager Dienstprogramm, mit dessen Hilfe Sie Laufwerke in den Host-Computer ein- und ausbauen können, ohne den Computer herunterzufahren.

Eine geeignete Lösung für große Laufwerke, mit der große Menge Daten in Sekundenschnelle ausgetauscht werden können. Der Wechselrahmen/Backplane unterstützt SATA HDD-Geschwindigkeiten von bis zu 6,0 Gbit/s, ist voll kompatibel mit RAID-Installationen und bietet so maximale Leistung und Flexibilität für anspruchsvolle Speicheranwendungen.

Der Laufwerk-Caddy besitzt zwei kugelgelagerte Lüfter an der Frontblende, die Ihre Festplatte kühlen und so zu einem optimalen Betrieb und längerer Lebensdauer beitragen. Um mechanische Beschädigungen der Festplatten beim Ein- oder Ausbauen zu verhindern, hat der Laufwerk-Caddy Stoßdämpfer und Gummipuffer zur Minimierung von Vibrationen und Stößen.

Die Laufwerk-Schublade/der Wechselrahmen besteht aus einer robusten, langlebigen Aluminiumkonstruktion für garantierte 7.000 Einbauvorgänge und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Fügen Sie zusätzliche Hot-Swap-Einbauschächte einem Server oder Workstation-Computer hinzu.
- Ersetzen oder upgraden Sie einen alten IDE-Backplane durch einen SATA-Backplane.
- System-Einrichter, die mehrere Laufwerke gleichzeitig und schnell abbilden müssen
- Umgebungen, in denen die Laufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen, ohne dass nach dem Entfernen ein externer Schutz für die Laufwerke notwendig ist.
- Tauschen oder entfernen Sie individuelle Laufwerke in einem Speicherarray ohne Ausfallzeiten oder mit minimalen Ausfallzeiten.

## Features

- Beherbergt ein einzelnes SATA-Laufwerk in einem von vorne zugänglichen 5,25-Zoll-Einschub.
- Festplattencaddy und Einschub in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
- Mit Schlüssel abschließbarer Laufwerk-Caddy
- Gummi-Stoßdämpfer
- Mehr als 7000 Einschubvorgänge
- Zwei frontseitig montierte, kugelgelagerte Lüfter
- Betriebs- und Lüfter-Status-LED.
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten.
- Wird mit einer Hot-Swap-Software zum Kopieren von Laufwerken geliefert.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Gebäuse	2 - 40 mm
	Laufwerkgröße	3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfterlagertyp	Kugellager
	Schlüsselsperre	Ja
<b>Leistung</b>	Stoßschutz	Ja
<b>Steckverbinder</b>	Hostanschlüsse	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse 1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
<b>Software</b>	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
<b>Spezielle Hinweise/Anforderungen</b>	Hinweis	Gerät ist modellspezifisch und nicht für die Verwendung mit anderen Modellen der Laufwerkschublade bestimmt, sofern nichts anderes angegeben ist
	System- und Kabelanforderungen	PC oder Mac mit 5,25-Zoll-Laufwerkschacht
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Lüfterausfall (Rot) 1 - Stromversorgung (Grün)
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	10% ~ 80% RH
	Lagertemperatur	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Aluminium
	Produktbreite	5.8 in [148 mm]
	Produktgewicht	33.7 oz [956 g]
	Produkthöhe	1.6 in [41 mm]
	Produktlänge	8.7 in [220 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.1 kg]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - 5,25-Zoll-Wechselrahmenschacht 1 - Wechselrahmencaddy 2 - Schlüssel

1 - Schraubensatz

1 - Software-CD

1 - Anleitung

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.