


ROLLE TRANSPALL. N 82X70 - 47X12 KGL 25


Rad Serie RN

Gabelrollen aus Polyamid 6 und Polyurethan 53 Sh.D Lagerung mit oder ohne Rillenkugellager.
Rad mit Rillekugellager.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	82 mm
Laufbreite	E	70,0 mm
Kugellagersitz-Durchmesser	s	47 mm
Achsloch-Durchmesser	d	25 mm
Aussen Lagerabstand	V	66 mm
Artikelgewicht		0,460 kg
Nabenlänge	L	70 mm
Tragfähigkeit		500 kg



ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).