

FBI 3-20-EX - Feste Brücke

0201812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201812>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0201812
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
GTIN	4017918153496
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	43,484 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	CN

FBI 3-20-EX - Feste Brücke



0201812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201812>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubbrücke
Polzahl	3

Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

0201812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201812>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0201812

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0201812>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de