

Uシリーズ

アメリカ・カナダ・台湾・日本など 入出力電圧 AC120⇔AC100V 地域用

製品 画像	品名	出力容量 (W)	本体 プラグ	出力 口数	寸法 mm (W×H×D)	重量	備考
	SK-60U	60	A	1	71×85×116	1.3Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-110U	110	A	1	71×85×116	1.4Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-220U	220	A	1	71×85×116	1.4Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-330U	330	A	1	71×85×116	1.5Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-550U	550	A	1	71×85×116	1.7Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-1100U	1100	A	1	87×105×137	2.8Kg	温度ヒューズ内蔵
	SK-1600U	1600	A	2	152×140×190	4.8Kg	管ヒューズ(交換可)
	SK-2200U	2200	A	2	152×140×190	8.3Kg	管ヒューズ(交換可)
	SK-3300U	3300	A	2	170×190×215	11.8Kg	管ヒューズ(交換可)