

MERKMALE

- **Maximale Betriebstemperatur: 70 °C.**
- **Eine Nennspannung von 600 V/1000 V**
- **Erhältlich in 25 m und 100 m Länge**
- **Einadriges Kabeldesign**

RS PRO rotes FLEXIBLE BK Tri-Rated-Kabel, 6mm² CSA, 600 V, 48 A, 25 m

RS Best.-Nr. 516-7934



Professionelle Produkte von RS PRO bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet eine Reihe von hochwertigen und preiswerten tri-rated Kabeln. Diese dreiphasigen Kabel werden mit einem hochwertigen, weichgeglühten Kupferleiter hergestellt und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert und sind eine fantastische Lösung für den Einsatz in Schalttafeln und anderen Arten von elektrischen Geräten

Allgemeine

Typ	Flexibler BK
Dreifach ausgelegt	Ja
Mantelfarbe	Rot
Brandverhalten	Flammhemmend
Anwendungen	Schaltschränke, industrielle Elektroinstallationen, kleine elektronische Geräte, Relais- und Messtafeln, Steuermessung, Motorstarter

Elektrische

Nennspannung	600V /1000V
Nennstrom	48A
Leitermaterial	Weichkupfer
Isoliermaterial	PVC
Leiterwiderstand	3,3 Ohm/km bei 20 °C (nominell)

Mechanische

Länge	25m & 100m
Querschnittsfläche	6mm ²
Außendurchmesser	4,9mm (+/-0,4mm)
American Wire Gauge	9
Aderlitzen	80/0.3mm
Größe der Litzen	0,3mm
Dicke der Isolierwand	0,8mm
Gewicht	70,80kg/km(Nominal)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	70 °C
------------------------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 62

