

## 80K-15 高压探头



### 主要特性

- 电压范围：0至15kV直流或峰值交流，10kV rms交流
- 基本准确度：直流 +/- 2% 60Hz：+/- 5%
- 分压比：1000:1
- 安全标准：IEC 1010-2-031:1993，B型，40kV直流或峰值交流，28kV rms交流，过压I类(电压来自能量有限的变压器)。
- 输入电阻：1000 MΩ
- 要求的仪表输入电阻：10 MΩ

### 产品概述: 80K-15 高压探头

80K-15为高压探头，设计用于将交/直流电压计的电压测量能力扩展到15,000 V峰值交流或直流I类过压。这意味着该探头只能用于测量设备内的能量受限电路。例如电视机或复印机内的高电压。请勿使用该探头测量配电系统上的高电压。探头与具有10 MΩ输入阻抗的电压计搭配使用时，可提供高精度。

## 型号



Fluke 80k 15  
高压探头

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司  
11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229