

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Schutzschlauch



3240838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240838>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 6,5 mm, Gesamtlänge: 50 m

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240838
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DSA
GTIN	4046356736541
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	964 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	964 g
Zolltarifnummer	39173200
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Schutzschlauchlänge wird gestreckt gemessen; Längtoleranz $\pm 5\%$
---------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauch
Zugfestigkeit GRP	100 N

Maße

Außenmaß

Außendurchmesser	10 mm
------------------	-------

Innenmaß

Innendurchmesser	6,5 mm
------------------	--------

Materialangaben

Material	PA 6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei

Kabel / Leitung

Biegeradius, dynamisch	35 mm
Biegeradius, statisch	13 mm
Zugfestigkeit	100 N
Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 120 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja
Kurzzeittemperatur	120 °C

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Schutzschlauch

3240838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240838>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240838>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E86359



VDE Zeichengenehmigung

WP-PA HF-HB 10,0 BK - Schutzschlauch



3240838

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240838>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de