

MERKMALE

- Schraubendreher mit Phosphatspitzen für Korrosionsschutz, Festigkeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Weiche Griffgriffe für geringere Ermüdung des Benutzers und ein bequemes Tragegefühl Griff
- Großer 31-teiliger Stahl-Bitsatz, 25 mm
- Schaumstoff hilft, fehlende Teile schnell zu identifizieren
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdänstahl

Pozidriv® -Techniker-Schraubendrehersatz von RS Pro, 39-teilig

RS Best.-Nr. 833-5947



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser umfassende hochwertige Schraubendrehersatz von RS Pro ist ideal für Profis und Hobbyhandwerker. Er wird in einem EVA-Schaumwerkzeugmodul für den Einsatz in den RS-Rollwerkzeugschränken und -Truhen geliefert.

Allgemeine

Schraubendrehertyp	Ingenieurwesen
Anzahl der Teile	39
Spitzentyp	Pozidriv ®, Schlitz
ESD-Sicherheit	Nein
Inhalt	Schlitz: 3 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm; 6,5 x 150 mm; Pozidriv ®: PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm; Bit-Treiber: 1/4 Zoll x 100 mm; Spannungsprüfer; 31 x gemischte Bits
Anwendungen	Elektriker- oder Elektroingenieurs Werkzeugsatz

Mechanische

Spitzengröße	Schlitz: 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm, Pozidriv ®: PZ1; PZ2
Gesamtlänge	Schlitz: 75; 100; 125; 150 mm, Pozidriv ®: 80; 100 mm
Klingenmaterial	Stahl
Griffmaterial	Bi-Material
Klingenoberfläche	Schwarzes Phosphat

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

VDE-Zulassung

