

## Fiche technique

### **Sangle à cliquet à crochet de 9 000 mm de RS Pro, 50 mm de large, 5 000 kg de contrainte de rupture**

Code commande : 729-3013



### **Détails du produit**

La sangle à cliquet de RS Pro est fournie avec des raccords d'extrémité à crochet à griffe. Gamme de boucles à cliquet de longueur 9 ou 10 m pour l'arrimage et le maintien en place. 9 000 m de long, 50 mm de large et contrainte de rupture de 5 000 kg.

### **Caractéristiques et avantages**

- Construction en polyester et acier
- Idéales pour l'arrimage et le contrôle de charge
- Adaptées aux applications de charge de camion
- Approximativement 50 mm de largeur
- Tension uniquement



FRANCAIS

### Spécifications :

Contrainte de rupture	5 000 kg
Raccords d'extrémité	Crochet
Longueur	9 000 mm
Matériau	PET, Acier
Largeur	50 mm