

Sommeerelement, Continutoon of pulserend, instelbaar, zwart, AC
230 V, Diameter 70 mm



Figure similar

Algemene technische gegevens

productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Zoemerelement
type spanning van de bedrijfsspanning	AC
bedrijfsspanning	
• 1 bij AC bij 50 Hz nominale waarde	230 V
• 1 bij AC bij 60 Hz nominale waarde	230 V
relatieve positieve tolerantie van de bedrijfsspanning	10 %
relatieve negatieve tolerantie van de bedrijfsspanning	-10 %
opgenomen stroom maximaal	25 mA
aard van het akoestische signaal	permanente toon / pulstoon
volumeniveau	85 dB
levensduur van de akoestische melder	5 000 h
geluidsfrequentie	
• 1	1,75 kHz
kleur	zwart
bevestigingswijze	Bajonet

- referentiemarkering volgens EN 61346-2
- componentcodering volgens IEC 81346-2:2009

P

P

Mechanische gegevens

buitendiameter van het signaalzuilelement 70 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -20 ... +50 °C

beschermingsklasse IP IP65

productfunctie akoestisch signaal instelbaar Ja

hoogte 72 mm

breedte 70 mm

Approbaties/certificaten

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity

other



[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8WD4450-0FA>

CAX-online-generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=8WD4450-0FA>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4450-0FA>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD4450-0FA&lang=en

Laatste wijziging:

13-11-2018