

## ASSORTIMENTO IN CASSETTA DI ABS CON BUSSOLE ESAGONALI (30 PZ)



**606 1/4-1/2 EA**

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida
- Il modulo interno è studiato per essere modulare con i cassetti dei carrelli
- Codice termoformato vuoto: U05190803Q

### Dettagli famiglia

Codice	LxPxH mm	Peso kg
U06060312	330x215x60	3

### Composizione

Articolo	Pezzi	Misure
235 1/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	9	5,5-6-7-8-9-10-11-12-13

**Articolo**
**Pezzi**
**Misure**

	235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	14	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27
	236 1/2 - Prolunghе	1	125
	236 1/4 - Prolunghе	1	100
	237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	237 A 1/4 - Cricchetto reversibile certificato IP51	1	-
	241 1/2 - Snodo cardanico	1	-
	241 1/4 - Snodo cardanico	1	-
	606 M - Cassetta in ABS vuota - taglia M	1	-
	243 1/4 - Portabussole con impugnatura	1	-

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
 Partita IVA e C.F: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.  
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.