


プリント基板用コネクタ - MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR R56 - 1786756

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 8 A, 極数: 10, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: SMD/THT/THR

基本情報

| | |
|----------------------|---|
| 梱包 | 110 pc |
| 最低注文数 | 110 pc |
| GTIN |  4 046356 586825 |
| 1個あたりの重量 (梱包を含まない) | 6.285 g |
| 関税 | 85366990 |
| 生産国 | ブルガリア |

技術データ

寸法

| | |
|----------|---------|
| ピッチ | 3.5 mm |
| 寸法a | 31.5 mm |
| 高さ | 16 mm |
| はんだピンの長さ | 2.6 mm |

その他

| | |
|---------------------|---------------------|
| 製品範囲 | MCDN 1,5/...-G1-THR |
| 定格電圧 (III/3) | 160 V |
| 準拠規格 | EN-VDE |
| 標準規格 I _N | 8 A |
| 色 | 黒 |
| 極数 | 10 |

分類

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27141190 |
| eCl@ss 6.0 | 27261101 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

プリント基板用コネクタ - MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR R56 - 1786756

分類

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC002638 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002638 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |

認証

認証


認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized / IECB Scheme

防爆認証

提出した認証

認証の詳細


| | |
|---|-------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  | |
| 標準規格 IN | 8 A |
| 定格電圧UN | 160 V |

| |
|-----|
| EAC |
|-----|

| | | |
|------------------|-------|-------|
| cULus Recognized | | |
| | B | D |
| 標準規格 IN | 8 A | 8 A |
| 定格電圧UN | 150 V | 150 V |

プリント基板用コネクタ - MCDN 1,5/10-G1-3,5 P26THR R56 - 1786756

認証

| | |
|---|-------|
| IECEE CB Scheme  | |
| 標準規格 IN | 8 A |
| 定格電圧UN | 160 V |

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>