

# Fiche produit

## Caractéristiques

# NSYSFD18102D

Spacial - double porte pleine pour cellule SF & armoire SM - H=1800xL=1000mm



### Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Spacial (Spacial SF)
Composition de l'appareil	1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 système de barre de verrouillage à 4 points 2 porte 1 système de blocage 2 cadre de renforcement 8 charnières
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre de verrous	1
Type de porte	Pleine extérieure
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Charge maximum	60 kg/m²
Hauteur	1800 mm nominal:
Largeur	1000 mm nominal:

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	54,0 cm
Longueur de l'emballage 1	190,0 cm
Poids de l'emballage 1	37,6 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	60,5 cm
Largeur de l'emballage 2	200,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	393,0 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
Le présent document peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.  
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------