

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION PREMIUM 3 VITESSES XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS - POWERSTACK

+ COMPACTE, + RAPIDE, + PUISSANTE avec un des + GROS COUPLE du marché 169 NM

SÉCURITÉ ET PROTECTION MAXIMALES :

- **Système anti-rotation** : la machine se coupe automatiquement en cas de mouvement brusque ou de perte de contrôle – LED rouge pour signaler la mise en sécurité
- Débrayage électronique pour plus de confort et moins de vibrations



PERFORMANTE :

- Nouveau moteur brushless avec un très gros couple 169 NM pour tous les travaux exigeants
- Longue poignée latérale avec crans de blocage pour plus de contrôle et une puissance de perçage accrue



POLYVALENTE

- Plus compacte (que la DCD999) pour les accès difficiles : 193 mm
- Contrôle de vitesse (3 positions) et de couple (11 possibles) pour s'adapter à tout type de travaux



RÉSISTANTE :

- Mandrin 13 mm en métal avec mords renforcés par des pastilles carbure



Livrée avec 2 batteries 5Ah PowerStack, chargeur (DCB1104), porte embout magnétique, poignée latérale, clip ceinture, coffret TSTAK

PRISE EN MAIN OPTIMUM :

- Poignée bi-matière et ergonomique



PRATIQUE :

- Crochet ceinture
- LED orientable (3 positions) et intensité lumineuse ajustable (3 modes LED) jusqu'à 70 lumens !

MOTEUR	18V Brushless
COUPE MAXIMUM	169 Nm
RÉGIME À VIDE (TR/MIN)	Vissage : 2 000 – Percussion 2 250
LONGUEUR	193 mm
POIDS	1.85 Kg (Nue)

DCD1007H2T-QW 5 035 048 806 821

