



Données techniques

1R95X110X63

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	95 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	63 mm
F - Cote sous Rouleaux	110 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	2,5 mm
Classe de précision	P0
Masse	1,17 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	101,5 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1 mm