

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteur
Raccordement électrique	Connecteur mâle coudé M12, 5 broches
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Raccordement de câbles	Bornier à vis / taille de fils #N/A / capacité de serrage 3...6 mm


Complémentaires

Type de presse-étoupe	Pg 7
Fixation de la borne	Vissé
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V CC
[In] courant nominal	3 A
Matière du boîtier	Plastique
Résistance d'isolement	> 1000 GΩ
Résistance de contact	<= 8000 μΩ
Poids	0.025 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0726 - Déclaration de conformité Schneider Electric  Déclaration de conformité Schneider Electric

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------