

クリアに話せる両耳ヘッドセット



テクニカルデータ

●ヘッドホン部

型式	ダイナミック型
ドライバー	φ30mm
出力音圧レベル	92dB/mW
再生周波数帯域	20~20,000Hz
最大入力	100mW
インピーダンス	32Ω

●マイクロホン部

型式	バックエレクトレットコンデンサー型
指向特性	双指向性
感度	-37dB(1V/Pa,at1kHz)
周波数特性	200~10,000Hz

●通信仕様

必要システム仕様	USB2.0準拠
対応OS	Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
対応サンプリング周波数	48kHz
対応ビット数	最大16bit

※OS対応一覧は「サポート」タブ:適合表よりご確認ください。

●その他

電源	USB電源(DV5V)
質量(コード除く)	約78g
使用温度範囲	5~40°C
コード長	2.0m
プラグ	USB Type-A

●付属品

USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)

使いやすく、蒸れにくい、
クリアに話せる両耳ヘッドセット



USB ヘッドセット

ATH-102USB

2021年7月16日発売 オープン価格

■PC につなぐだけ、USB Type-A とUSB Type-C™に対応可能

USB 接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C™ 変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。



■ノイズキャンセリングマイク内蔵

双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を提供します。さらに、付属のウインドスクリーンで自分の息によるノイズ(ポップノイズ)もカットできます。



■一日中、ずっと快適に

耳当たりの良いソフトイヤパッドを採用したオープンタイプ。耳が蒸れにくく、ずっとつけていても快適さをキープ。軽量設計で首や肩への負担も少なく、長めの会議でも安心です。



*本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています。交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。

■手で音量調整やミュートを直感操作

コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF 操作が可能。通話中でもPC 画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にカットできます。



■音楽やゲーム、動画もいい音で

カーボンブラックフィルムの振動板を採用したドライバーにより、さまざまなコンテンツでクリアかつ自然なサウンドが聴けます。またUSB 接続のため、アナログ接続と比べてノイズの少ないデジタル再生をお楽しみいただけます。



■抗菌・消臭加工で清潔さをキープ

ヘッドセット、コントローラー、プラグ部、イヤパッド、ウインドスクリーンに抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌*に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。

*大腸菌、黄色ブドウ球菌など。



■スライダー調整でしっかりフィット

▶テクニカルデータ (改良などのため予告なく変更することがあります。)

【ヘッドホン部】 型式: ダイナミック型 / ドライバー: φ30mm / 出力音圧レベル: 92dB/mW / 再生周波数帯域: 20 ~ 20,000Hz / 最大入力: 100mW / インピーダンス: 32Ω
 【マイクホン部】 型式: バックエレクトレットコンデンサー型 / 指向性: 双指向性 / 感度: -37dB(1V/Pa, at 1kHz) / 周波数帯域: 200 ~ 10,000Hz
 【通信仕様】 必要システム仕様: USB 2.0 準拠 / 対応 OS: Windows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur / 対応サンプリング周波数: 48kHz / 対応ビット数: 最大 16bit 【その他】 電源: USB 電源 (DC5V) / 質量(コード除く): 約 78g / 使用温度範囲: 5℃ ~ 40℃ / コード長: 2.0m / プラグ: USB Type-A / 付属品: USB 変換コード (USB Type-A / USB Type-C)

▶パッケージ



●カートン: 10PCS
 ●パッケージサイズ: H250×W180×D63mm
 (サイズは変更する場合があります)