

S.HLA - Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2"

Description


- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)



Dessin technique



		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
S.12HLA	[S.12HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm	12.00	17.80	12.00	77.00
S.13HLA	[S.13HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm	13.00	19.00	12.00	77.00

		A (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
S.14HLA	[S.14HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm	14.00	20.30	15.00	77.00
S.15HLA	[S.15HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm	15.00	21.50	15.00	77.00
S.16HLA	[S.16HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm	16.00	22.80	15.00	77.00
S.17HLA	[S.17HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm	17.00	24.00	15.00	77.00
S.18HLA	[S.18HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm	18.00	25.00	18.00	77.00
S.19HLA	[S.19HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm	19.00	26.50	18.00	77.00
S.21HLA	[S.21HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 21 mm	21.00	29.00	18.00	77.00
S.22HLA	[S.22HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm	22.00	30.00	21.00	77.00
S.23HLA	[S.23HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm	23.00	31.50	21.00	77.00
S.24HLA	[S.24HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm	24.00	32.80	24.00	77.00
S.26HLA	[S.26HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 26 mm	26.00	35.00	24.00	77.00
S.27HLA	[S.27HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 27 mm	27.00	36.50	27.00	77.00
S.28HLA	[S.28HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 28 mm	28.00	37.80	27.00	77.00
S.29HLA	[S.29HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 29 mm	29.00	39.00	27.00	77.00
S.30HLA	[S.30HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 30 mm	30.00	40.00	30.00	77.00
S.32HLA	[S.32HLA] Douilles longues, 6 pans métriques, 1/2", 32 mm	32.00	42.80	33.00	77.00