

PERCEUSE SANS FIL F015 2026 AC

12 volts – 1.2 Ah NiCd

Mandrin 10 mm auto-serrant

0 – 350 tr/min / 0-1 000 tr/min – 2 vitesses

Temps de charge : 3 h

Couple maximum : 15 Nm

Capacité bois : 18 mm

Capacité acier : 8 mm

Réglage de couples : 20 + 1

Poignée bi-matière

Livrée en coffret plastique

+ 1 embout double

+ 2^{ème} batterie

Gencod : 8710364 042470



SKIL[®]