



37003316

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie scharniert 300 x 300 x 167 mm

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie scharniert 300 x 300 x 167 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)

Technische Daten

Höhe	300 mm
------	--------

Breite	300 mm
--------	--------

Tiefe	167 mm
-------	--------

Material	Edelstahl
----------	-----------

Materialgüte	1.4301/304
--------------	------------

Schutzart	IP66
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

Schlagfestigkeit	IK09
------------------	------

min. Temperatur	-40 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	80 °C
-----------------	-------

Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
-------------------	---------------

Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
----------------------------------	-----

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	PL
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	4.71 kg
GTIN	4250157918802

ETIM Klassifikation

ETIM 8 EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011044

Montageplatte für 37.3030xx



37105000

Edelstahl Aussenbefestigungslaschen



37990001

Montageset für Edelstahlgehäuse