

M18 ONEDD3-502X

M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
- Indicateur de charge de la batterie
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™


REDLITHIUM™


Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2,100
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier (mm)	89/ 16
Couple max (Nm)	158
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933492802