

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de montage
Quantité par lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Vis avec rondelle imperdable

### Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Montage de la tête	M4 x 10
Filetage ISO	M4
Puissance moteur kW	7.5 kW 25 kW 147 kW 59 kW 63 kW 15 kW 55 kW 37 kW 18.5 kW 110 kW 132 kW 4 kW 22 kW 30 kW 11 kW 5.5 kW 75 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Profilé combiné Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Profilé asymétrique
Nombre d'appareils	2
Montage du produit	Platine de montage Rail
Poids	0.002 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	10 mm
Équipement fournis	Rondelle
<b>Garantie contractuelle</b>	
Période	18 mois

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique.  
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.