



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Teiltür
Anwendung	Kompartimentierte Anwendung
Für die Nennmaße des Gehäuses	-B: 600 mm
Gesamtzahl der 50-mm-Module	18
Montageort	Vorne
Kompatible Produktfamilie	Spacial (Spacial SFM)
Geräteaufbau	1 Teiltür 2 Scharniere 1 Doppelbarteinsatz, 5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Schlossstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	1
Türtyp	Externe Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Höhe	Nennwert: 900 mm
Breite	Nennwert: 600 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	60,0 cm
VPE 1 Länge	91,0 cm
VPE 1 Gewicht	9,826 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	82,0 cm
VPE 2 Breite	100,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	110,26 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------