



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 10/06/24

FICHE TECHNIQUE

➤ RWX 2050 RB – ENROULEUR MURAL 20M



Gamme : SIGN

Code douane : 73269099

EAN : 3321360108609

↔ 20m ↔



REF	Largeur sangle (mm)	Longueur (m)	POIDS (kg)
RWX 2050 RB	50	20	2

- **Fabriqué en** acier et sangle polypropylène
- **Coloris** : rouge/blanc

Caractéristiques :

- Enrouleur mural avec une sangle de 20 m, largeur 5 cm
- Récepteur mural inclus
- La sangle est indéchirable et le boîtier étanche

COULEUR SANGLE
STRAP COLOR / COLOR CINTA



En option : aimants pour support magnétique
(réf: WR6SB/RWX)



Sign

Storage

Chain

VISO

Date : 10/06/24

TECHNICAL SHEET

➤ RWX 2050 RB – WALL MOUNTED BARRIER 20M



Range : SIGN

Customs : 73269099

EAN : 3321360108609

↔ 20m ↔



REF	Belt width (mm)	Belt length (m)	weight (kg)
RWX 2050 RB	50	20	2

- **Made of** steel (frame), polypropylene (strap)
- **Colors** : red/white

Specifications :

- Wall reel with 20 m strap, width 5 cm
- Wall receiver included
- The strap is tear-proof and the case is waterproof



Optional: magnets for
magnetic support
(ref: WR6SB/RWX)



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 10/06/24



FICHA TECNICA

➤ RWX 2050 RB – ENROLLADOR DE CINTA 20M



Gama : SIGN

Aduanas : 73269099

EAN : 3321360108609

↔ 20m ↔



REF	Ancho cinta (mm)	Largo cinta (m)	Peso (kg)
RWX 2050 RB	50	20	2

- **Hecho en** acero (soporte), polipropileno (cinta)
- **Colores** : rojo/blanco

Características :

- Enrollador de pared con cinta de 20 m, ancho 5 cm
- Receptor de pared incluido
- La cinta es resistente al desgarro y el estuche es resistente al agua.



Opcional: imanes para
soporte magnético
(ref: WR6SB/RWX)