



Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Nutzung dieses Dokuments als well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Handwritten changes are not allowed in CAD drawing!


Handwritten changes are not allowed in CAD drawing!




SCHNITT A-A
cross section A-A



SCHNITT B-B
cross section B-B



M 1:1
scale 1:1



Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238

Anschlussbereich vergoldet
terminal area gold plating

Anforderungsstufe: 2
class: 2

Fehlende Masse und Angaben siehe DIN 41652 /
Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen /

Missing information and dimensions according to DIN 41652
Additional indications according to production documentation

Dimension Nr. 1 - 50 not assigned dimension no.: 7-9, 10-19, 22-29, 33, 38, 39, 45-49,							
01	Datenuebernahme					21.07.2020	Wiederkehr
Index	Änderung/change					Datum/date	Name
Gewicht/weight:		Werkstoff/material:		Oberfläche mm²/surface mm²:			
Maßstab/scale: 2:1		Maßangaben in/dimensions units: mm		Veredelung/refinement:			
Toleranzen/tolerances ISO 2768-mK ISO 8015		Datum/date 18.01.2013 18.01.2013		Benennung/name TMC-P-25-W BA 1 TMC-P-25-W BA 1			
				Zeichnungs-Nr./drawing number 023329			
				Blatt/sheet 1/1			
Projektion/projection		PROVERTHA® CONNECTORS, CABELS & SOLUTIONS		Ersatz fuer/substitute to:			
b		0279-16		31.07.2018			
Index		Modification Nr.		Date			