

## 特点

- 超控开关
- 黑色粉末涂层表面
- 紧凑型设计

# RS Pro 门禁控制门磁铁、100lb 保持力 24V 直流

RS 号: 774-8188



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

RS Pro 磁体采用紧凑型设计、夹持力高达 80lbs、并配有超控开关。应用包括安全门、实验室或任何其他需要门磁铁进行远程门操作的环境。

## 一般规格

门类型	单门
交流或直流操作	dc
故障模式	否
表面	黑色粉末涂层表面
应用	机器机构、门 / 护罩锁定和远程保持 / 释放要求

## 电气规格

电源电压	24Vdc
电流消耗	125mA @ 12Vdc ; 60mA @ 24Vdc (温度 20°C)
电压容差	±15%

## 机械规格

保持力	100lbs
深度	34mm
高度	65mm
宽度	90mm

## 认证

合规性 / 认证

rohs 合规性证书

