

UBE/D - 标记槽

0800307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800307>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端子条标识支架，用于标识端子组，安装在NS 32或NS 35/7,5d端子条上，标识范围：40 mm x 17 mm



商业数据

订货号	0800307
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG211A
产品关键代码	BG211A
目录页面	页码543 (C-3-2019)
GTIN	4017918005900
单件重量（含包装）	10.08 g
单件重量（不含包装）	9 g
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	20 mm
高度	51.5 mm
NS 35/7,5高度	51.5 mm
长度	42.5 mm

文本框

文本框宽度	40 mm
文本框高度	17 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

机械特性

机械参数

开口式侧板	否
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度（存储/运输）	23 °C
建议湿度（存储/运输）	50 %

安装

安装类型	锁扣
------	----

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn